Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.223.4092.4

# Cable de conexión RST20I2K1BS325OL 40BR0

RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 4 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 96.223.4092.4 |
| EAN | 4015573966024 |
| Unidad de embalaje | 20 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | La longitud total puede variar hasta +/- 3% |

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 28,46 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Señal marrón |
| Codificación del polo | 1, 2 |
| Color de la capota | Negro |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Tubo termo retráctil |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Tipo de cableado | Ölflex® Classic 110 |
| Color del cable | Gris |
| Diámetro del cable mín. | 8,5 mm |
| Diámetro del cable máx. | 9,4 mm |
| Versión del cable | Hembra - macho |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Hembra |

| | |
|---|---|
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | macho |
| Apantallado | No |


**Material**

| | |
|---|---|
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 70 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 2,033 kWh/St |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud total | 4 m |

Dibujo técnico




| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 96.223.XX92.4 | XX in dm-Schritten | 96.223.1092.4 = 10dm/L= 1000mm | RST2012K1BS3250L 10BR01 |
| U6.223.XX92.4 | XX in m-Schritten | U6.223.1292.4 = 12 m/L=12000mm | RST2012K1BS3250LX12BR01 |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision |
|---|---|---|
| c | 26.05.2015/ | |
| b | 01.02.2008/ | |
| a | 30.03.2007/ | |

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2007 | | |
| gezeichnet drawn | 30.03. | Kneitz |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.223.0492.4 01K Index: c

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: 96.223.0482.4 01K von 19.03.2007 (a)

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

# KONFEKT_LEITUNG

Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male
pre-assembled cable crimp design K1 50V

©Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. / Copyright as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.