Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.232.5031.7

Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 15 H 50GN0

RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Verde foglia



Nr. Art.	96.232.5031.7
EAN	4015573916470
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	58,1 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Verde foglia
Marcatura dei poli	1, 2, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimp
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Tipo di cavo	H07RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	9,6 mm
Diametro cavo max.	10 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Spina

Schermato	No


Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	3,297 kWh/St
Classe fuoco	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	5 m

Disegno tecnico



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) ⓐ exampel (colour: green)	Typ type
96.232.XX31.7	XX in dm-Schritten	96.232.1031.7 = 10dm/L= 1000mm	RST2I3K1BS 15 H 10GN02
U6.232.XX31.7	XX in m-Schritten	U6.232.1231.7 = 12 m/L=12000mm	RST2I3K1BS 15 HX12GN02

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Index	Änderung/Revision	Datum / Blatt Date / Sheet
b		10.07.2014/
a		05.07.2006/

Werkstoff/Material
Farbe: grün
color: green

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	09.06.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.232.0431.7 01K

Index: b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title

KONTEKT_LEITUNG

pre-assembled cable
Crimpausführung/crimp design K1 400V

wieland
www.wieland-electric.com