Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.232.20B0.1

# Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 15B 20SW

RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità B2ca s1 d1 a1, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 96.232.20B0.1 |
| EAN | 4049088533488 |
| Quantità per ordine | 40 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%... |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 23,9 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| tipo di costruzione | Tubetto termoretraibile |
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Sezione nominale conduttore | 1,5 mm² |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Tipo di cavo | H05Z1Z1-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo | 7,8 mm |
| Diametro cavo max. | 8,2 mm |
| Tipo di cavo | Presa - spina |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di collegamento |
| Esecuzione lato 1 | Presa |
| Esecuzione lato 2 | Spina |
| Schermato | No |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Trattamento superficie | Placcato argento |
| Privo di alogeni | sì |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 70 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0,803 kWh/St |
| Classe di infiammabilità | B2ca s1 d1 a1 |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 2 m |