Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.020.0153.1

Derivador RST20I2V 3P1 F V SW

RST® CLASSIC Derivador, conexión en paralelo, con opción de fijación, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 10 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Negro



Artículo Nº	96.020.0153.1
EAN	4015573949553
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

RINA

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	10 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Marcaje de polos	L, N
	9005

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	3
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Bloque de distribución

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,226 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superfície final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	55,5 mm
Anchura	85,8 mm
Altura	31,3 mm


Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción


05.564.4453.1	Tapa para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
99.414.6205.2	Tapa para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
99.416.6205.2	Tapa para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
Z5.564.4553.1	Tapa para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro


Dibujo técnico

Gezeichnete Ausführung 96.020.0153.F
drawn construction:96.030.0153.0













Ausführung: 96.020.0253.F
Variante ohne Anschraubflansch
drawn construction: 96.020.0253.F
variante: without screwing flange
M1:1





Ausführung: 96.020.0153.F
Variante mit Anschraubflansch
drawn construction: 96.020.0253.F
variante: with screwing flange
M1:1





Teile-Nr. part-no.	Type typ	Farbe color	Variante variante
96.020.0153.1	RST2012V_3P1_F_V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	mit Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	with screwing flange
96.020.0153.0	RST2012V_3P1_F_V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	mit Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	with screwing flange
96.020.0253.1	RST2012V_3P1___V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	ohne Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	without screwing flange
96.020.0253.0	RST2012V_3P1___V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	ohne Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	without screwing flange

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach General Tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 2:1

Vol. mm³ Gew./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet/drawn	04.12.	Kneitz
geprüft/checked	-	-
Normgeprüft/Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.020.0153.0 01K | Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index: a | Datum/Date: 30.04.2009/ | Blatt/Sheet: 1

Änderung/Revision

wieland Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

VERTEILER
distribution block
Standradkodierung/standardkeying KO

QU-PEM-08/91

SKX2001503001K_4 CADAZ228 Ident 228259-004-30714:1033