Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.133.2053.0

Connettore da pannello RST20I3C B1 M90 GL



Nr. Art.	96.133.2053.0
EAN	4049088189944
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	Crimp contacts have to ordered separately (under fits with)Positioning realised with flattened thread

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Grado di inquinamento	3
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Resistenza di contatto	0,55 mOhm
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Grigio chiaro
Marcatura dei poli	L, N, PE
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Grigio chiaro

Dati di connessione

Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	Crimp
Attacco filettatura	M20
Direzione plug-in	ad angolo retto
Angolo di inclinazione	90 °

Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Spessore della custodia 2 (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	8 mm

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,237 kWh
Trattamento superficie	Placcato argento


Dimensioni

Lunghezza	73,4 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	54,3 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.413.6205.2	Coperchio per prese GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore grigio chiaro
Z5.564.4553.0	Coperchio per prese GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore grigio chiaro
02.122.9000.0	Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, femmina, 20A, per sezione 1.0 mm²/AWG17
02.122.9100.0	Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, femmina, 20A, per sezione 1.5 mm²/AWG16
02.122.9200.0	Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, femmina, 20A, per sezione 2.5 mm²/AWG14
02.122.9300.0	Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, femmina, 20A, per sezione 4.0 mm²/AWG12

Disegno tecnico



order-no.	Farbe/Color:	Type
96.133.2053.1	schwarz/black, ähnl./similar RAL 9005	RST2013C B1 M90 SW
96.133.2053.0	lichtgrau/lightgrey, ähnl./similar RAL 7035	RST2013C B1 M90 GL

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	2013 10.01.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.133.2053.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Änderung/Revision

Datum / Blatt Date / Sheet

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

BUCHSENADAPTER_90GRAD

female connector adapter M20
für Crimpanschluß / for crimp connection

96133205300 1K_2 CADW3029 Schmitt 2015-02-06 08:17:20 1.000

OU-PEM-08/91b