

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.222.5098.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1-S315OL 50BR0



Nr. Art.	96.222.5098.4
EAN	4015573965959
Quantità per ordine	20 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Nota

Nota	
------	--

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura dei poli	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimp
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	Ölflex® Classic 110
Colore del cavo	grigio
Diametro cavo	6 mm
Diametro cavo max.	6,6 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero

Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No


Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	0 kWh

Dimensioni

Lunghezza totale	5 m
------------------	-----

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: signalbrown) exampel (colour: signalbrown)		Typ type	
96.222.XX98.4		XX in dm-Schritten	96.222.1098.4 = 10dm/L= 1000mm		RST2012K1-S3150L 10BR01	
U6.222.XX98.4		XX in m-Schritten	U6.222.1298.4 = 12 m/L=1200mm		RST2012K1-S3150LX12BR01	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eKatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		
Tolerierung Size ISO 14005 © / Tolerance system Size ISO 14005 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach EU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document EU-TQM-05/03 (list of prohibited / decribable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:	
Blatt: 1 von 1 Sheet:			Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/			2007		Index	
/			Tag/Date		T	
/			Name		96.222.0498.4 01K b	
/			gezeichnet drawn		29.03. Kneitz	
/			geprüft checked		-	
/			Normeng. Stand. check		-	
/			Maßstab/Scale		Made in mm/Dimensions are in mm	
/			x			
/			Vol.		mm	
/			mm		Ersatz für/Replacement for: 96.222.0488.0 01K von 19.03.2007 (a)	
b 08.05.2014/			Type		Benennung/Title	
a 29.03.2007/					KONFEKT_LEITUNG	
Index Datum / Blatt Date / Sheet					freies Ende-Stecker Crimpausführung/T1 end-male pre-assembled cable crimp design K1 50V	
Änderung/Revision						
www.wieland-electric.com						