Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.232.1033.1

Cavo preconfezionato RST20I3K1B- 15 10SW

RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	96.232.1033.1
EAN	4015573761704
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	11,95 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimp
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H07RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	9,6 mm
Diametro cavo max.	10 mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero

Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Terminale libero
Schermato	No


Materiale


Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	0,709 kWh/St
Classe fuoco	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	1 m

Disegno tecnico





Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part -no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, light grey)	Typ type
96.232.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.232.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 15 10SW
96.232.XX33.0		96.232.1033.0	RST2013K1B- 15 10GL
U6.232.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.232.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 15 X12SW
U6.232.XX33.0		U6.232.1233.0	RST2013K1B- 15 X12GL

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz System Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: x

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	Tag/Date	Name
2007		
gezeichnet drawn	12.01.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.232.0433.0 01K

Index: b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
b	15.10.2014/	
a	22.02.2007/	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Buchse-freies Ende Crimpausführung/female-free end pre-assembled cable crimp design K1 250V

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.