Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.233.6003.0

Cavo preconfezionato RST20I3K1B- 25P 60GL



Nr. Art.	96.233.6003.0
EAN	4015573760370
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Grigio chiaro
Colore della codifica / inserto 2	Grigio chiaro
Marcatura dei poli	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Grigio chiaro

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimp
Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	9,7 mm
Diametro cavo max.	10,1 mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero

Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Terminale libero
Schermato	No

Materiale


Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	3,516 kWh
Classe fuoco	Eca


Dimensioni


Lunghezza totale	6 m

Disegno tecnico

.F	Farbe colour	Codierung "U"
.0	lichtgrau light grey	
.1	schwarz black	







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: RST20I3K1B- 25P ..

GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
96.233.XX03.F	XX in dm-Schritten	96.233.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST20I3K1B- 25P 10SW
U6.233.XX03.F	XX in m-Schritten	U6.233.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST20I3K1B- 25P X12SW

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach QU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document QU-TQM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet / drawn	28.03.	Schmitt J.
geprüft / checked	-	-
Normgeprüft / Stand. check	-	-

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.233.0403.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Buchse-freies Ende / female-free end
pre-assembled cable

wieland
Elektrische Verbindungen

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung/Revision

QU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /£ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /£ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

9623504030IK_4 G4DW1042 Schmitt 2006-03-30T14:18:24 1.000