Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.223.2097.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1B-325OL 20BR0

RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo Ölflex® Classic 110, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale



Nr. Art.	96.223.2097.4
EAN	4015573966086
Quantità per ordine	25 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	14,78 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura del polo	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimpare
Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	Ölflex® Classic 110
Colore del cavo	grigio
Diametro cavo	8,5 mm
Diametro cavo max.	9,4 mm

Tipo di cavo	Presa - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Terminale libero
Schermato	No


Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	1,016 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	2 m

Disegno tecnico



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown)	Typ type
96.223.XX97.4	XX in dm-Schritten	96.223.1097.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1B-3250L 10BR01
U6.223.XX97.4	XX in m-Schritten	U6.223.1297.4 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1B-3250LX12BR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
c	26.05.2015/	
b	01.02.2008/	
a	30.03.2007/	

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: x

	2007	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		30.03.	Kneitz
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: 96.223.0487.4 01K von 19.03.2007 (a)

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Buchse-freies Ende Crimpausführung/female-free end pre-assembled cable crimp design K1 50V

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.223.0497.4 01K

Index: c

Maße in mm/Dimensions are in mm