

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.222.2097.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1B-315OL 20BR0



Nr. Art.	96.222.2097.4
EAN	4015573965843
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Nota

Nota	
------	--

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura dei poli	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimp
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	Ölflex® Classic 110
Colore del cavo	grigio
Diametro cavo	6 mm
Diametro cavo max.	6,6 mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero

Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Terminale libero
Schermato	No

Materiale


Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	0 kWh

Dimensioni

Lunghezza totale	2 m
------------------	-----



Kabel/cable
Ölflex Classic 100 2X1,5
grau / grey



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbrown) exampel (colour: signalbrown)	Typ type	
96.222.XX97.4	XX in dm-Schritten	96.222.1097.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1B-3150L 10BR01	
U6.222.XX97.4	XX in m-Schritten	U6.222.1297.4 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1B-3150LX12BR01	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14005/ Tolerance system Size ISO 14005 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach IU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document IU-TQM-05/03 (list of prohibited / declared hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	
/		 Werkstoff/Material 2007 Tag/Date Name gezeichnet drawn 29.03. Kneitz geprüft checked - - Normung stand, check - -	Zeichnung Nr./Drawing No.	
/			T 96.222.0497.4 01K b	
/ Maßstab/Scale			Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ x				
/ Vol.		mm ³ Ofl./Surf.		mm ³ Ersatz für/Replacement for: 96.222.0487.4 01K von 19.03.2007 (a)
b 08.05.2014/ a 29.03.2007/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland www.wieland-electric.com		Type Benennung/Title KONFEKT LEITUNG Buchse-freies Ende Crimpausführung/female-free end pre-assembled cable crimp design K1 50V
Änderung/Revision				