

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.222.2037.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1B-315 L 20BR0



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 96.222.2037.4 |
| EAN                 | 4015573945975 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo      |

## Approvazioni



## Dati tecnici

### Nota

|      |  |
|------|--|
| Nota |  |
|------|--|

### Generale

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Corrente nominale                   | 16 A            |
| Tensione nominale                   | 50 V / 120 V    |
| Tensione nominale di tenuta         | 4 kV            |
| Grado di inquinamento               | 3               |
| Bloccabile                          |                 |
| Colore della codifica / inserto     | marrone segnale |
| Marcatura dei poli                  | 1, 2            |
| Colore della custodia con serracavo | Nero            |

### Esecuzione

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| tipo di costruzione             | Tubetto termoretraibile        |
| Tipo di attacco                 | Crimp                          |
| Sezione nominale conduttore     | 1,5 mm²                        |
| Grado di protezione (IP)        | IP66/68 (3m;2h)                |
| Lunghezza di spelatura          | 9 mm                           |
| Lunghezza sguainatura           | 35 mm                          |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo                    | H07RN-F                        |
| Colore del cavo                 | Nero                           |
| Diametro cavo                   | 8,5 mm                         |
| Diametro cavo max.              | 9,7 mm                         |
| Tipo di cavo                    | Presca - terminale libero      |
| Tipo di cavo preconfezionato    | Cavo di connessione            |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Esecuzione lato 1 | Presa            |
| Esecuzione lato 2 | Terminale libero |
| Schermato         | No               |

**Materiale**

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Trattamento superficie                                      | Placcato argento |
| Privo di alogeni                                            | No               |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa           | 60 °C            |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C           |
| Classe di infiammabilità                                    | 0 kWh            |


**Dimensioni**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Lunghezza totale | 2 m |
|------------------|-----|

view in arrow direction

```
signalbraun/  
signal brown
```

H07RN-F 2x1,5  
schwarz/black



Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

|                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teile-Nr.<br>part-no.                                                                                                                                                                                                                 | L                  | Beispiel<br>example                                                                                           | Type<br>type                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 96.222.XX37.4                                                                                                                                                                                                                         | XX in dm-Schritten | 96.222.1037.4 = 10dm/L= 1000mm                                                                                | RST2012K1B-315 L 10SW                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U6.222.XX37.4                                                                                                                                                                                                                         | XX in m-Schritten  | U6.222.1237.4 = 12 m/L=1200mm                                                                                 | RST2012K1B-315 LX12SW                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tolerierung Size ISO 14405②/Tolerance system Size ISO 14405②.<br>[This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. |                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Freitoleranz nach<br>General tolerance                                                                                                                                                                                                |                    | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>CAD - drawing, no manual modifications allowed                 | <input type="checkbox"/> ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UJ-TOM-05/03 ist einzuhalten.<br>Conformity with Wieland document UJ-TOM-05/03 (list of prohibited /<br>delectable hazardous substances) to be declared! |
| /<br>/ <br>/ Maßstab/Scale<br>/                             |                    | Werkstoff/Material<br>2013<br>gezeichnet/drawn<br>03.07.<br>geprüft/checked<br>-<br>Rompp<br>Siegel/Seal<br>- | Blatt:<br>Sheet: 1 von 1<br>I. Verwendung:<br>First Use: -<br>Zeichnung Nr./Drawing No.<br>96.222.0437.4 01K<br>a                                                                                                                                                     |
| Vol. mm                                                                                                                                                                                                                               |                    | mm                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| /                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Ersatz für/Replacement for: Zeich. gl. Nr. vom 14.11.06 (a)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a 03.07.2013/                                                                                                                                                                                                                         |                    | Type<br>Benennung/Titel<br>KONFEKT_ZEICHNUNG                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Index Datum / Blatt<br>Date / Sheet                                                                                                                                                                                                   |                    | Buchse-freies Ende Crimpauführung/female-free end<br>pre-assembled cable crimp design K1 50V                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Änderung/Revision                                                                                                                                                                                                                     |                    | Elektrische<br>Verbindungen                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |