Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.133.0053.0

Connettori RST20I3C B1 YR1 GL



Nr. Art.	96.133.0053.0
EAN	4049088187117
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	Crimp contacts have to ordered separately (under fits with)

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Grigio chiaro
Marcatura dei poli	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Grigio chiaro

Dati di connessione

Diametro cavo max.	10 mm
Diametro cavo	6 mm
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	37 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	Crimp
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,323 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	73,4 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	62,3 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.413.6205.2	Coperchio per prese GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore grigio chiaro
Z5.564.4553.0	Coperchio per prese GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore grigio chiaro
02.122.9000.0	Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, femmina, 20A, per sezione 1.0 mm²/AWG17
02.122.9100.0	Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, femmina, 20A, per sezione 1.5 mm²/AWG16
02.122.9200.0	Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, femmina, 20A, per sezione 2.5 mm²/AWG14
02.122.9300.0	Contatto presa CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, femmina, 20A, per sezione 4.0 mm²/AWG12

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.233.1030.0	Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 25 10GL	
96.136.2153.0	Connettore da pannello RST20I3C S1 M13V GL	
96.132.2153.0	Connettore da pannello RST20I3C S1 M03V GL	
96.134.2053.0	Connettore da pannello RST20I3C S1 M90V GL	
96.132.2053.0	Connettore da pannello RST20I3C S1 M00V GL	
96.132.0053.0	Connettori RST20I3C S1 ZR1 V GL	

Disegno tecnico

