
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.223.8098.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1-S325OL 80BR0

RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo Ölflex® Classic 110, Lunghezza totale 8 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale



Nr. Art.	96.223.8098.4
EAN	4015573966222
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	55,82 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura del polo	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimpare
Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	Ölflex® Classic 110
Colore del cavo	grigio
Diametro cavo	8,5 mm
Diametro cavo max.	9,4 mm

Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No


Materiale


Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	3,807 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	8 m

Disegno tecnico





ⓑ

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown)	Typ type
96.223.XX98.4	XX in dm-Schritten	96.223.1098.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1-S3250L 10BR01
U6.223.XX98.4	XX in m-Schritten	U6.223.1298.4 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1-S3250LX12BR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

	/		Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. Index
	/			gezeichnet drawn	30.03.	Kneitz	T 96.223.0498.4 01K b
	/	Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-	
	/	%		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: 96.223.0488.4 01K von 19.03.2007 ⓐ			
b	26.05.2015/	wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Title	KONFEKT_LEITUNG freies Ende-Stecker Crimpausführung/free end-male pre-assembled cable crimp design K1 50V	
a	30.03.2007/						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.