Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.222.4008.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1-S315PL 40BR0

RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale



Nr. Art.	96.222.4008.4
EAN	4015573945821
Quantità per ordine	25 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	46,7 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura dei poli	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimp
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	7,3 mm
Diametro cavo max.	7,7 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero

Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No


Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	1,311 kWh/St
Classe fuoco	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	4 m

Disegno tecnico



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signal brown)	Typ type
96.222.XX08.4	XX in dm-Schritten	96.222.1008.4 = 10dm/L= 1000mm	RST20I2K1-S315PL 10BR01
U6.222.XX08.4	XX in m-Schritten	U6.222.1208.4 = 12 m/L=12000mm	RST20I2K1-S315PLX12BR01

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	03.07.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.222.0408.4 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: Zchng.v.14.11.2006 (a)

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	03.07.2013/

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

freies Ende-Stecker Crimpausführung/free end-male pre-assembled cable crimp design K1 50V

96222040841K_2 CADM3029 Schmitt 2013-07-03T10:03:01 1.000

OU-PEM-08/91b