Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.223.6092.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1BS325OL 60BR0

RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo Ölflex® Classic 110, Lunghezza totale 6 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale



Nr. Art.	96.223.6092.4
EAN	4015573966048
Quantità per ordine	15 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	42,14 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura del polo	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimpare
Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Tipo di cavo	Ölflex® Classic 110
Colore del cavo	grigio
Diametro cavo	8,5 mm
Diametro cavo max.	9,4 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Presa

Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No


Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	2,963 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	6 m

Disegno tecnico



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown)	Typ type
96.223.XX92.4	XX in dm-Schritten	96.223.1092.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1BS3250L 10BR01
U6.223.XX92.4	XX in m-Schritten	U6.223.1292.4 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1BS3250LX12BR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
c	26.05.2015/	
b	01.02.2008/	
a	30.03.2007/	

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

	Tag/Date	Name
2007		
gezeichnet drawn	30.03.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: 96.223.0482.4 01K von 19.03.2007 (a)

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male
pre-assembled cable crimp design K1 50V

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.223.0492.4 01K

Index: c

Maße in mm/Dimensions are in mm

©Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. / Copyright as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.