Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.222.6002.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1BS315PL 60BR0

RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 6 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale



Nr. Art.	96.222.6002.4
EAN	4015573943988
Quantità per ordine	15 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	69,5 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura dei poli	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimp
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	7,3 mm
Diametro cavo max.	7,7 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No


Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	2,009 kWh/St
Classe fuoco	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	6 m

Disegno tecnico



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel exampel	Typ type
96.222.XX02.4	XX in dm-Schritten	96.222.1002.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1BS315PL 10SW
U6.222.XX02.4	XX in m-Schritten	U6.222.1202.4 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1BS315PLX12SW

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale %

Vol. mm³ Öfl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	03.07.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. 96.222.0402.4 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: Zchng gl. Nr. vom 14.11.06 (a)

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	03.07.2013/

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Buchse-Stecker Crimpausführung / female-male pre-assembled cable crimp design K1 50V

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. All rights reserved. Any duplication, exploitation or communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig