

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.222.2002.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1BS315PL 20BR0



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 96.222.2002.4 |
| EAN                 | 4015573943940 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo      |

## Approvazioni

## Dati tecnici

### Nota

|      |  |
|------|--|
| Nota |  |
|------|--|

### Generale

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Corrente nominale                   | 16 A            |
| Tensione nominale                   | 50 V / 120 V    |
| Tensione nominale di tenuta         | 4 kV            |
| Grado di inquinamento               | 3               |
| Bloccabile                          |                 |
| Colore della codifica / inserto     | marrone segnale |
| Marcatura dei poli                  | 1, 2            |
| Colore della custodia con serracavo | Nero            |

### Esecuzione

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| tipo di costruzione          | Tubetto termoretraibile |
| Tipo di attacco              | Crimp                   |
| Sezione nominale conduttore  | 1,5 mm²                 |
| Grado di protezione (IP)     | IP66/68 (3m;2h)         |
| Tipo di cavo                 | H05VV-F                 |
| Colore del cavo              | Nero                    |
| Diametro cavo                | 7,3 mm                  |
| Diametro cavo max.           | 7,7 mm                  |
| Tipo di cavo                 | Presa - spina           |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di collegamento    |
| Esecuzione lato 1            | Presa                   |
| Esecuzione lato 2            | Spina                   |
| Schermato                    | No                      |

**Materiale**

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Trattamento superficie                                      | Placcato argento |
| Privo di alogeni                                            | No               |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa           | 70 °C            |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C           |
| Classe di infiammabilità                                    | 0,785 kWh        |
| Classe fuoco                                                | Eca              |

**Dimensioni**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Lunghezza totale | 2 m |
|------------------|-----|

