Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.222.1033.1

Cavo preconfezionato RST20I2K1B-315 10SW

RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	96.222.1033.1
EAN	4015573902930
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	11,95 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	L, N
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimp
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H07RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	8,5 mm
Diametro cavo max.	9,7 mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero

Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Terminale libero
Schermato	No


Materiale


Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	0,695 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	1 m

Disegno tecnico





.F	Farbe	Codierung "U"
.0	lichtgrau light grey	N
.1	schwarz black	L

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
96.222.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.222.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1B-315 10SW
96.222.XX33.0		96.222.1033.0	RST2012K1B-315 10GL
U6.222.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.222.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1B-315 X12SW
U6.222.XX33.0		U6.222.1233.0	RST2012K1B-315 X12GL

Typ: RST2012K1B-315 ..GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
		Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2006	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 96.222.0433.0 01K	Index
		%		Entworfen	24.03.	Kneitz			
				Geprüft	-	-			
		Val. mm²	Ofl. mm²	Normgepr.	-	-		Ersatz für: -	
Buchstabe	Datum / Blatt	wieland Elektrische Verbindungen				Benennung KONFEKT_LEITUNG Buchse Crimpausführung/ female pre-assembled cable crimp design K1 250V			
Änderung									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

96222043301K_4 04W1019 Kneitz 2006-03-24T09:33:14 1:000