Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.020.0153.1

Distributori RST20I2V 3P1 F V SW

RST® CLASSIC Distributori, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 10 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	96.020.0153.1
EAN	4015573949553
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

RINA

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	10 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	L, N
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	9005

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	3
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Box di distribuzione compatto

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,226 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni


Lunghezza	55,5 mm
larghezza	85,8 mm
Altezza	31,3 mm

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione


05.564.4453.1	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore nero
99.414.6205.2	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
99.416.6205.2	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.564.4553.1	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero

Disegno tecnico





Gezeichnete Ausführung 96.020.0153.F
drawn construction:96.030.0153.0







Ausführung: 96.020.0253.F
Variante ohne Anschraubflansch
drawn construction: 96.020.0253.F
variante: without screwing flange
M1:1





Ausführung: 96.020.0153.F
Variante mit Anschraubflansch
drawn construction: 96.020.0253.F
variante: with screwing flange
M1:1





Teile-Nr. part-no.	Type typ	Farbe color	Variante variante
96.020.0153.1	RST2012V_3P1_F_V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	mit Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	with screwing flange
96.020.0153.0	RST2012V_3P1_F_V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	mit Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	with screwing flange
96.020.0253.1	RST2012V_3P1___V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	ohne Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	without screwing flange
96.020.0253.0	RST2012V_3P1___V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	ohne Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	without screwing flange

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach General Tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

weist/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet/drawn	04.12.	Kneitz
geprüft/checked	-	-
Normgen./Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.020.0153.0 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Gew./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Name / Date / Sheet
a	30.04.2009/

Änderung/Revision

wieland Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

VERTEILER
distribution block
Standradkodierung/standardkeying KO

QU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.