Ficha técnica de producto

Artículo Nº 97.041.5553.1

Conector de empotrar RST50I4S B1 ZM02V SW

RST® POWER Conector de empotrar, Normativa, recto, fijo en posición, M32, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 50 A, color de codificación Negro



Artículo Nº	97.041.5553.1
EAN	4049088070525
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	Cables rígidos y flexibles deben utilizarse sin punteras

Datos generales

Corriente Asignada	50 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Grado de polución	3
Tensión de cortocircuito	4 kV
Resistencia de continuidad	0,4 mOhm
Con cierre	Sí
Color de codificación	Negro
Marcaje de polos	1, 2, 3, PE

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	16 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	4 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	16 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	4 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado del conductor	10 mm
Sección del conductor flexible AWG mm² mín.	4 mm²
Sección del conductor flexible AWG mm² máx.	16 mm²

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Rosca métrica de conexión	M32
Ángulo del conector	Recto
Grado de protección (IP)	IP66/IP67/IP69

Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	2 mm
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	7 mm

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,423 kWh/St
Superfície final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	65,7 mm
Anchura	65 mm
Altura	65 mm