Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.172.2253.9

Conector de empotrar RST20I7C B1 M01V BL07

RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M25, número de polos 7, tipo macho, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul Claro



Artículo Nº	96.172.2253.9
EAN	4049088474606
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	Los contactos de crimpar se solicitan por separado (con los productos correspondientes)Posicionado mediante tuerca plana3 polos máx. 20A, 4 polos máx. 5A

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Grado de polución	3
Tensión de cortocircuito	4 kV
Resistencia de continuidad	0,65 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Azul Claro
Marcaje de polos	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
Color del adaptador (si existe)	Negro

Datos de conexión

Sección del conductor semirígido mm² máx.	2,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	0,75 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado del conductor	7 mm

Tipo

Tipo	macho
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Rosca métrica de conexión	M25
Ángulo del conector	Recto
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	0,5 mm
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	8 mm

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,243 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superfície final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	69 mm
Anchura	34,6 mm
Altura	34,6 mm

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.546.3921.8	Contacto macho CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM	
05.546.4021.8	Contacto macho CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM	
05.546.4121.8	Contacto macho CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM	
99.591.0000.7	Tapa para conectores macho SW	
Z5.569.5353.1	Tapa para conectores macho SW	

Dibujo técnico


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig




Auslieferungszustand
/delivery status



Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.172.2253.0	RST20I7C S1 M01V GL	
96.172.2253.1	RST20I7C S1 M01V SW	
9L.172.2253.0	RST20I7C 21 M01V GL	
9L.172.2253.1	RST20I7C 21 M01V SW	
96.172.2253.9	RST20I7C S1 M01V BL07	
9L.172.2253.9	RST20I7C 21 M01V BL07	
96.162.2253.6	RST20I6C S1 M01V TB04	
9L.162.2253.6	RST20I6C 21 M01V TB04	
96.172.2253.6	RST20I7C S1 M01V TB04	
9L.172.2253.6	RST20I7C 21 M01V TB04	

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	17.11.2017	Hollet
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 96.172.2253.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	14.05.2018 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20I

Bennenung/Title: ST_CRIMP
male, crimp