Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.452.10D3.6

Cable de conexión RST16I5KSB- 15D 10TB04

RST® MINI Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Dca s1 d2 a1, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Turquesa



Artículo Nº	46.452.10D3.6
EAN	4049088532887
Unidad de embalaje	30 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	12,15 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Turquesa
Codificación del polo	L, N, PE, 1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05Z1Z1-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	9,8 mm
Diámetro del cable máx.	10,4 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre

Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	Sí
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,671 kWh/St
Certificación CPR	Dca s1 d2 a1

Dimensiones

Longitud total	1 m