Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.452.1000.6

Cable de conexión RST16I5KSBS 15P 10TB04

RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Turquesa



Artículo Nº	46.452.1000.6
EAN	4049088289057
Unidad de embalaje	30 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	12,9 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Turquesa
Codificación del polo	L, N, PE, 1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	9,8 mm
Diámetro del cable máx.	10,4 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho

Apantallado	No


Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,91 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	1 m

Dibujo técnico



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. / Reproduction and communication of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Kodierung/coding C2
250V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) exampel (colour: turquoiseblue)	Typ type
46.452.XX00.6	XX in dm-Schritten	46.452.1000.6 = 10dm/L= 1000mm	RST1615KSBS 15P 10TB04

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: 2014

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	06.11.	Dütsch T.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 46.452.1000.6 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Schraubanschluss ohne Drahtschutz
screw connection without wire protection