Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.062.6253.6

Conector de empotrar RST20I6S S1 M01V TB04

RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M25, número de polos 6, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Turquesa



Artículo Nº	96.062.6253.6
EAN	4049088474460
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	Conductor con sólo 2,5 mm² sin punteraPosicionado mediante tuerca plana3 polos máx. 20A, 3 polos máx. 5A

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Grado de polución	3
Tensión de cortocircuito	4 kV
Resistencia de continuidad	0,65 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Turquesa
Marcaje de polos	L, N, PE, 1, 2, Ls
Color del adaptador (si existe)	Negro

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	2,5 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,2 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	2,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	0,2 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado del conductor	8 mm

Tipo

Tipo	macho
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Rosca métrica de conexión	M25
Ángulo del conector	Recto
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	0,5 mm
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	8 mm

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,248 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superfície final	Recubrimiento en plata


Dimensiones

Longitud	69 mm
Anchura	34,6 mm
Altura	34,6 mm


Accesorios





Artículo Nº	Tipo	Descripción
99.591.0000.7	Tapa para conectores macho SW	
Z5.569.5353.1	Tapa para conectores macho SW	

Dibujo técnico




Auslieferungszustand
/delivery status



Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.072.6253.0	RST20I7S S1 M01V GL	
96.072.6253.1	RST20I7S S1 M01V SW	
9L.072.6253.0	RST20I7S 21 M01V GL	
9L.072.6253.1	RST20I7S 21 M01V SW	
96.072.6253.9	RST20I7S S1 M01V BL07	
9L.072.6253.9	RST20I7S 21 M01V BL07	
96.062.6253.6	RST20I6S S1 M01V TB04	
9L.062.6253.6	RST20I6S 21 M01V TB04	
96.072.6253.6	RST20I7S S1 M01V TB04	
9L.072.6253.6	RST20I7S 21 M01V TB04	

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/		gezeichnet drawn	16.11.2017	Hollet	96.072.6253.0 13K	a
	/	Maßstab / Scale 1:1	geprüft checked				
	/		Normgeor. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³ Oft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:				
	/		Type	Bennenung/Title			
a	14.05.2018 /	wieland www.wieland-electric.com	RST20I	ST_SCHRAUB ohne Drahtschutz male, screw connection without wire protection			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
	Änderung / Revision						