

## Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.050.1253.1

### Distribuidor RST16I5V 2P1 TGVG SW

RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 5, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 3, N, PE, 2, 1, codificación mecánica Sí, color de codificación Negro, número



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artículo Nº        | 46.050.1253.1 |
| EAN                | 4049088334696 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

#### Certificaciones / Homologaciones



#### Datos técnicos

##### Datos generales

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Corriente Asignada       | 16 A                             |
| Tensión Asignada         | 250 V / 400 V                    |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV                             |
| Grado de polución        | 3                                |
| Codificación mecánica    | Sí                               |
| Con cierre               | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación    | Negro                            |
| Codificación del polo    | 3, N, PE, 2, 1                   |
| Número RAL del conector  | 9005                             |

##### Tipo

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Número de entradas       | 1                      |
| Número de salidas        | 2                      |
| Opciones de fijación     | Sí                     |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69  |
| Tipo de distribuidor     | Bloque de distribución |

##### Material

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de la carcasa                             | Poliamida              |
| Libre de halógenos                                 | Sí                     |
| Material del contacto                              | CuZn                   |
| Carga calorífica                                   | 0,263 kWh/St           |
| Componentes de aislamiento de temperatura continua | 100 °C                 |
| Superficie final                                   | Recubrimiento en plata |

##### Dimensiones

|          |         |
|----------|---------|
| Longitud | 69,5 mm |
| Anchura  | 36,5 mm |
| Altura   | 60 mm   |

#### Accesorios

| Artículo N°   | Tipo                              | Descripción                                                    |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 06.562.5853.1 | panel de montaje für RST 16 VB SW | RST16i2...5 placa de fijación para distribuidores, color negro |
| 06.563.9053.1 | Tapón para conectores hembra SW   |                                                                |
| 06.563.9153.1 | Tapón para conectores hembra SW   |                                                                |
| 06.563.9253.1 | Tapón para conectores macho SW    |                                                                |
| 06.563.9353.1 | Tapón para conectores macho SW    |                                                                |

#### Montaje

| Artículo N°   | Tipo                         | Descripción                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46.051.4553.1 | Conector RST16i5 S B1 ZT6 SW | RST® MINI Conector, Recto, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 7,1 - 13 mm, color de codificación Negro |
| 46.052.4553.1 | Conector RST16i5 S S1 ZT6 SW | RST® MINI Conector, Recto, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 7,1 - 13 mm, color de codificación Negro  |

