Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.064.4053.6

Conector RST20I6S S1 YR1 TB04

RST® CLASSIC Conector, acodado 90°, número de polos 6, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Turquesa



Artículo Nº	96.064.4053.6
EAN	4049088423772
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	Conductor con sólo 2,5 mm² sin puntera3 polos máx. 20A, 3 polos máx. 5A

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Capota	Sí
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Turquesa
Marcaje de polos	L, N, PE, 1, 2, Ls
Color de la capota	Negro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5018

Datos de conexión

Diámetro del cable máx.	10 mm
Diámetro del cable mín.	6 mm
Sección del conductor rígido mm² máx.	1,5 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,2 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	2,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	0,2 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado de manguera	25 mm
Desforrado del conductor	8 mm

Tipo

Tipo	macho
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,35 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superfície final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	71 mm
Anchura	34,6 mm
Altura	63,8 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
99.591.0000.7	Tapa para conectores macho SW	
Z5.569.5353.1	Tapa para conectores macho SW	

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
96.061.4053.6	Conector RST20I6S B1 ZR1 TB04	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 6, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Turquesa
9L.061.4053.6	Conector RST20I6S 11 ZR1 TB04	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 6, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Turquesa
96.061.6053.6	Conector de empotrar RST20I6S B1 M00V TB04	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 6, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Turquesa
9L.061.6053.6	Conector de empotrar RST20I6S 11 M00V TB04	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 6, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Turquesa
96.061.6153.6	Conector de empotrar RST20I6S B1 M03V TB04	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M16, número de polos 6, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Turquesa
9L.061.6153.6	Conector de empotrar RST20I6S 11 M03V TB04	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M16, número de polos 6, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Turquesa
96.063.6053.6	Conector de empotrar RST20I6S B1 M90V TB04	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 90°, M20, número de polos 6, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Turquesa
96.063.6253.6	Conector de empotrar RST20I6S B1 M90V TB04	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 90°, M25, número de polos 6, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Turquesa
96.065.6153.6	Conector de empotrar RST20I6S B1 M13V TB04	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 7°, M16, número de polos 6, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Turquesa
96.061.6253.6	Conector de empotrar RST20I6S B1 M01V TB04	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M25, número de polos 6, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Turquesa
9L.061.6253.6	Conector de empotrar RST20I6S 11 M01V TB04	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M25, número de polos 6, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Turquesa

Dibujo técnico

