

Ficha técnica de producto

Artículo N° 46.052.4553.1

Conector RST16I5 S S1 ZT6 SW

RST® MINI Conector, Recto, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 7,1 - 13 mm, color de codificación Negro



Artículo N°	46.052.4553.1
EAN	4049088269219
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	Según la norma EN 60999-1, los conectores RST® con conexión por tornillo permiten la conexión de conductors sin preparación especial.
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Capota	Sí
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	3, N, PE, 2, 1
Color de la capota	Negro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Datos de conexión

Diámetro del cable máx.	13 mm
Diámetro del cable mín.	7,1 mm
Sección del conductor rígido mm² máx.	2,5 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,25 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	2,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	0,25 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado de manguera	25 mm
Desforrado del conductor	8 mm

Tipo

Tipo	macho
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,147 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	74 mm
Anchura	24 mm
Altura	24 mm

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
06.563.9253.1	Tapón para conectores macho SW	
06.563.9353.1	Tapón para conectores macho SW	

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
46.051.5053.1	Conector de empotrar RST16I5 S B1 M03 SW	RST® MINI Conector de empotrar, Normativa, Recto, M20,2, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Negro
46.050.0153.1	Distribuidor RST16I5B 3P1 F G V SW	RST® MINI Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 5, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 3, N, PE, 2, 1, codificación mecánica Sí, color de codificación Negro, número

