Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.030.1250.4

Distribuidor RST16I3V 2P1 TGVGL BR

RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2, 3, color de codificación Señal marrón, número ral del conector 8002, li



Artículo Nº	46.030.1250.4
EAN	4049088335297
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Señal marrón
Codificación del polo	1, 2, 3
Número RAL del conector	8002

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Bloque de distribución

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,18 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata


Dimensiones

Longitud	60 mm
Anchura	29 mm
Altura	55 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.562.5853.1	panel de montaje für RST 16 VB SW	RST16i2...5 placa de fijación para distribuidores, color negro
06.563.8653.1	Tapón para conectores hembra SW	
06.563.8753.1	Tapón para conectores hembra SW	
06.563.8853.1	Tapón para conectores macho SW	
06.563.8953.1	Tapón para conectores macho SW	

Dibujo técnico



ⓐ	Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour	Kodierung /coding
	46.030.1253.0	RST16I3V 2P1 TGVG GL	lichtgrau/light grey	C1
	46.030.1253.1	RST16I3V 2P1 TGVG SW	schwarz/black	C1
	46.030.1255.7	RST16I3V 2P1 TGVG GN	laubgrün/leafgreen	C2
	46.030.1250.4	RST16I3V 2P1 TGVGL BR	signalbraun/signal brown	C3
	46.030.1253.9	RST16I3V 2P1 TGVGH BL	lichtblau/light blue	C4
	46.030.1250.6	RST16I3V 2P1 TGVGA TB	türkisblau/turquoise blue	C5

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.02.2016	Hollet F.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.030.1253.0 13K

Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a.	09.11.2016 /

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type RST16I3V 2P1 TGVG...

Bennenung/Title

VERTEILERBLOCK

RST16I3 / 1x Eingang 2x Ausgang / ohne Flansch
distributor RST16I3 / 1x input 2x output