Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.030.1255.7

Distribuidor RST16I3V 2P1 TGVG GN

RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2, PE, color de codificación Verde, número ral del conector 6002, libre de



Artículo Nº	46.030.1255.7
EAN	4049088335310
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Verde
Codificación del polo	1, 2, PE
Número RAL del conector	6002

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Bloque de distribución

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,181 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	60 mm
Anchura	29 mm
Altura	55 mm

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción

06.562.5853.1	panel de montaje für RST 16 VB SW	RST16i2...5 placa de fijación para distribuidores, color negro
06.563.8653.1	Tapón para conectores hembra SW	
06.563.8753.1	Tapón para conectores hembra SW	
06.563.8853.1	Tapón para conectores macho SW	
06.563.8953.1	Tapón para conectores macho SW	

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
46.031.4555.7	Conector RST16I3 S B1 ZT4S GN	RST® MINI Conector, Recto, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Verde
46.032.4555.7	Conector RST16I3 S S1 ZT4S GN	RST® MINI Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Verde

Dibujo técnico



ⓐ	Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour	Kodierung /coding
	46.030.1253.0	RST16I3V 2P1 TGVG GL	lichtgrau/light grey	C1
	46.030.1253.1	RST16I3V 2P1 TGVG SW	schwarz/black	C1
	46.030.1255.7	RST16I3V 2P1 TGVG GN	laubgrün/leafgreen	C2
	46.030.1250.4	RST16I3V 2P1 TGVGL BR	signalbraun/signal brown	C3
	46.030.1253.9	RST16I3V 2P1 TGVGH BL	lichtblau/light blue	C4
	46.030.1250.6	RST16I3V 2P1 TGVGA TB	türkisblau/turquoise blue	C5

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.02.2016	Hollet F.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.030.1253.0 13K

Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a.	09.11.2016 /

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type RST16I3V 2P1 TGVG...

Bennenung/Title

VERTEILERBLOCK

RST16I3 / 1x Eingang 2x Ausgang / ohne Flansch
distributor RST16I3 / 1x input 2x output