

Ficha técnica de producto

Artículo N° 46.433.2003.1

Cable de conexión RST16I3KSB- 25P 20SW03

RST® MINI Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 2 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro



Artículo N°	46.433.2003.1
EAN	4049088603778
Unidad de embalaje	25 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	14,43 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	L, N, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	2,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	9,7 mm
Diámetro del cable máx.	11,2 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre

Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	1,277 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	2 m
----------------	-----