Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.051.5053.9

Conector de empotrar RST16I5 S B1 M03 H BL

RST® MINI Conector de empotrar, Normativa, Recto, M20,2, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Azul Claro



Artículo Nº	46.051.5053.9
EAN	4049088255861
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	Según la norma EN 60999-1, los conectores RST® con conexión por tornillo permiten la conexión de conductors sin preparación especial.Posicionado mediante tuerca plana

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Grado de polución	3
Tensión de cortocircuito	4 kV
Resistencia de continuidad	0,75 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Azul Claro
Codificación del polo	1, 2, 3, 4, 5

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	2,5 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,25 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	2,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	0,25 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado del conductor	8 mm
Sección del conductor flexible AWG mm² mín.	0,25 mm²
Sección del conductor flexible AWG mm² máx.	2,5 mm²

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Rosca métrica de conexión	M20,2
Ángulo del conector	Recto

Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	0,5 mm
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	5 mm

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,083 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	41,6 mm
Anchura	24 mm
Altura	24 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.563.9053.1	Tapón para conectores hembra SW	
06.563.9153.1	Tapón para conectores hembra SW	

Dibujo técnico

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential


Kodierung/
coding


C1



C2



C3


C4



Auslieferungszustand
delivery condition






Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
With Ø marked dimensions are only valid for internal use

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Gehäuseausschnitt/
section of housing



Bestellnummer/ order number	Typ/type	Kodierung/ coding	Farbe/color
46.051.5053.9	RST16I5S B1 M03 H BL	C4	lichtblau/light blue
46.051.5050.4	RST16I5S B1 M03 L BR	C3	signalbraun/signal brown
46.051.5053.6	RST16I5S B1 M03 A TB	C2	türkisblau/turquoise blue
46.051.5053.1	RST16I5S B1 M03 SW	C1	schwarz/black
46.051.5053.0	RST16I5S B1 M03 GL	C1	lichtgrau/light grey

Weitere Daten siehe Katalog oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

gezeichnet drawn 04.02.2014 Treschan

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 46.051.5053.0 13K

Index b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
b	12.10.2026 /	
a	10.04.2019 /	

wieland

Type RST16...

Benennung/Title

BUCHSENTEIL

Geräteanschluss, 5 polig

female connector, device connection, 5 poles