Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.030.1251.4

Distribuidor RST 16I2V 2P1 TGVGL BR

RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2, color de codificación Señal marrón, número ral del conector 8002, libre



Artículo Nº	46.030.1251.4
EAN	4049088335358
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Señal marrón
Codificación del polo	1, 2
Número RAL del conector	8002

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Bloque de distribución

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,181 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	60 mm
Anchura	29 mm
Altura	55 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.562.5853.1	panel de montaje für RST 16 VB SW	RST16i2...5 placa de fijación para distribuidores, color negro

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
46.031.4551.4	Conector RST16I3/2S B1 ZT4S L BR	RST® MINI Conector, Recto, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Señal marrón
46.032.4551.4	Conector RST16I3/2S S1 ZT4S L BR	RST® MINI Conector, Recto, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Señal marrón

Dibujo técnico

