Ficha técnica de producto

Artículo Nº 4L.030.1143.9

Distribuidor RST08i3VL2P1YF V BL

RST® MICRO Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 8 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2/N, 3, codificación mecánica Sí, color de codificación Azul Claro, número



Artículo Nº	4L.030.1143.9
EAN	4049088557613
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	Por favor, tenga en cuenta la temperatura del conector.Utilizar únicamente un conector estanco - tanto para conector macho como hembra

Datos generales

Corriente Asignada	8 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito 2	2,5 V
Grado de polución	3
Codificación mecánica	Sí
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Azul Claro
Codificación del polo	1, 2/N, 3
Número RAL del conector	5012

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Bloque de distribución

Material

Material de la carcasa	TPU
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,165 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	80 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	50,6 mm

Anchura	37 mm
Altura	22,8 mm


Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.563.5053.1	Tapón para conectores hembra SW	RST08i3/2 Tapón con cinta de sujeción, para tapar los conectores hembra sin utilizar, color negro
06.563.5153.1	Tapón para conectores macho SW	RST08i3/2 Tapón con cinta de sujeción, para tapar los conectores macho sin utilizar, color negro


Montaje

















Artículo Nº	Tipo	Descripción
41.031.3043.9	Conector RST08i3 S B1 ZR1SH BL	RST® MICRO Conector, Recto, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 8 A, diámetro del cable 4 - 7 mm, color de codificación Azul Claro
41.032.3043.9	Conector RST08i3 S S1 ZR1SH BL	RST® MICRO Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 8 A, diámetro del cable 4 - 7 mm, color de codificación Azul Claro

Dibujo técnico








Teile-Nr. /part no.		
4L.020.1143.1		
4L.020.1143.9		
4L.020.1141.4		
4L.030.1153.1		
4L.030.1143.9		
4L.030.1141.4		
4L.020.1241.8		
4L.030.1351.8		

● = unbestückt / unpopulated



Teile-Nr. /part no.	Benennung /designation	Typ /type	Kodierungsfarbe /color of coding
4L.020.1143.1	Y-PARALLEL-2pol-K1	RST08i2VL2P1YF V SW	schwarz / black
4L.020.1143.9	Y-PARALLEL-2pol-K2	RST08i2VL2P1YF V BL	lichtblau / light blue
4L.020.1141.4	Y-PARALLEL-2pol-K3	RST08i2VL2P1YF V L SG	schiefergrau / slate grey
4L.030.1153.1	Y-PARALLEL-3pol-K1	RST08i3VL2P1YF V SW	schwarz / black
4L.030.1143.9	Y-PARALLEL-3pol-K2	RST08i3VL2P1YF V BL	lichtblau / light blue
4L.030.1141.4	Y-PARALLEL-3pol-K3	RST08i3VL2P1YF V L SG	schiefergrau / slate grey
4L.020.1241.8	Y-SERIELL-2pol-K4	RST08i2VL2S1YF V L KG	kieselgrau / pebble grey
4L.030.1351.8	Y-SERPAR-3pol-K4	RST08i3VL2G1YF V L KG	kieselgrau / pebble grey

Gezeichnete Ausführung: /drawn version:

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG — www.wieland-electric.com / eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	08.08.2019	Hollet
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 4L.030.1153.1 13K — Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung / Revision
b	26.05.2021 /	
a	17.03.2020 /	

wieland — www.wieland-electric.com

Type: RST MICRO VB

Benennung/Title: VERTEILERBLOCK_Y — distributor block

4L_030_1153_1_13K_1 CADW5505 Hollet 2021-05-26T13:39:26 1.000

QU-MEE-01/14 a

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With * marked dimensions are only valid for unmated case

Ideal Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Assembled Products

Nur in abgebildeter Farbe und nur für interne Zwecke gültig