

Ficha técnica de producto

Artículo N° 4L.437.4030.1

Cable de conexión RST08I3 KS12 75 40SW

RST® MICRO Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05RN-F, longitud total 4 m, sección nominal 0,75 mm², estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Negro



Artículo N°	4L.437.4030.1
EAN	4049088562709
Unidad de embalaje	25 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%Utilizar únicamente un conector estanco - tanto para conector macho como hembra
------	--

Datos generales

Corriente Asignada	6 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	2,5 kV
Grado de polución	3
Codificación mecánica	Sí
Resistencia de continuidad	92,3 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	1, PE, 2/N
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	0,75 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de cableado	H05RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	6,2 mm
Diámetro del cable máx.	7 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	1,312 kWh/St

Dimensiones

Longitud total	4 m
----------------	-----

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
06.563.5053.1	Tapón para conectores hembra SW	RST08i3/2 Tapón con cinta de sujeción, para tapar los conectores hembra sin utilizar, color negro
06.563.5153.1	Tapón para conectores macho SW	RST08i3/2 Tapón con cinta de sujeción, para tapar los conectores macho sin utilizar, color negro

