Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.432.0503.1

Cable de conexión RST16I3KSB- 15P 05SW

RST® MINI Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 0,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	46.432.0503.1
EAN	4049088301926
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	6,45 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	L, N, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	7,85 mm
Diámetro del cable máx.	8,15 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre

Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Apantallado	No


Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,339 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	0,5 m

Dibujo técnico



Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
46.432.XX03.1	XX in dm-Schritten	46.432.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST1613KSB- 15P 10SW
46.432.XX03.0		46.432.1003.0	RST1613KSB- 15P 10GL

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Name	Tag/Date
2015		
gezeichnet drawn	Dütsch T.	04.03.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 46.432.1003.0 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: s. Tabelle / see table

Benennung/Title:
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Schraubanschluss ohne Drahtschutz
screw connection without wire protection

Kodierung/coding C1
250V/16A

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.