Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.030.1354.4

Distribuidor RST16I2V 2R1 TGVGL BR

RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1, 2, color de codificación Señal marrón, número ral del conector 8002, libre



Artículo Nº	46.030.1354.4
EAN	4049088536885
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Señal marrón
Codificación del polo	1, 2
Número RAL del conector	8002

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Bloque de distribución

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,18 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	60 mm
Anchura	29 mm
Altura	55 mm


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.562.5853.1	panel de montaje für RST 16 VB SW	RST16i2...5 placa de fijación para distribuidores, color negro
06.563.8653.1	Tapón para conectores hembra SW	
06.563.8753.1	Tapón para conectores hembra SW	
06.563.8853.1	Tapón para conectores macho SW	
06.563.8953.1	Tapón para conectores macho SW	

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
46.031.4551.4	Conector RST16I3/2S B1 ZT4S L BR	RST® MINI Conector, Recto, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Señal marrón
46.032.4551.4	Conector RST16I3/2S S1 ZT4S L BR	RST® MINI Conector, Recto, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, color de codificación Señal marrón
46.422.1032.4	Cable de conexión RST16I2KSBS 15 L10BR	RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
46.031.4951.4	Conector RST16I3/2S B1 ZT4S L BR	RST® MINI Conector, recto, para bus de comunicación AS-i, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 4 - 10 mm, bus de comunicación AS-i, color de codificación Señal marrón
46.032.4951.4	Conector RST16I3/2S S1 ZASS B BR	RST® MINI Conector, recto, para bus de comunicación AS-i, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 4 - 10 mm, bus de comunicación AS-i, color de codificación Señal marrón

Dibujo técnico



Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour	Kodierung /coding
46.030.1355.7	RST1613 Seriell	laubgrün/leafgreen	C2
46.030.1355.4	RST1613 Seriell	signalbraun/signal brown	C3
46.030.1354.7	RST1612 Seriell	laubgrün/leafgreen	C2
46.030.1354.4	RST1612 Seriell	signalbraun/signal brown	C3

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	14.03.2019	WOM
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 46.030.1355.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type: RST16

Bennenung/Title: VERTEILERBLOCK_RST1613 Seriell

a 23.04.2019 / Index Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

With (E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.