fiche produit

article n° 46.432.30B4.1

assemblage de câbles RST16I3KS-S 15B 30SW

RST® MINI câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	46.432.30B4.1
EAN	4049088598821
unité de commande	25 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	34,95 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage de pôle	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	7,8 mm
diamètre du câble max.	8,2 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble

type d'extrémité du câble version 2	mâle

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	oui
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,079 kWh/St
classe incendie	B2ca s1 d1 a1

dimensions

longueur totale	3 m