Data sheet del prodotto

Nr. Art. 97.041.5553.1

# Connettore da pannello RST50I4S B1 ZM02V SW

RST® POWER Connettore da pannello, Standard, dritto, fissato in posizione, M32, Numero di poli 4, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 50 A, Colore della codifica / inserto Nero



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 97.041.5553.1 |
| EAN | 4049088070525 |
| Quantità per ordine | 20 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | fine-stranded and stranded wires have to be used without ferrules |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 50 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Resistenza di contatto | 0,4 mOhm |
| Bloccabile | sì |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura dei poli | 1, 2, 3, PE |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Sezione cavo rigido | 16 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 4 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 16 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 4 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Sezione cavo multipolare flessibile | 4 mm² |
| Sezione cavo multipolare flessibile | 16 mm² |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Presa |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Attacco filettatura | M32 |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP66/IP67/IP69 |

| | |
|---|---|
| Spessore della custodia (min.) | 2 mm |
| Spessore della custodia (max) | 7 mm |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Classe di infiammabilità | 0,423 kWh/St |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 65,7 mm |
| larghezza | 65 mm |
| Altezza | 65 mm |