Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.422.5034.1

Cable de conexión RST16I2KS-S 15 50SW

RST® MINI Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	46.422.5034.1
EAN	4049088345524
Unidad de embalaje	15 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	57,75 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Negro
Marcaje de polos	L, N
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	H07RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	8,5 mm
Diámetro del cable máx.	9,7 mm
Versión del cable	Macho - terminal libre

Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho
Proyectado	No


Material


Superfície final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	3,181 kWh/St

Dimensiones

Longitud total	5 m

Dibujo técnico





Weitere Daten siehe Katalog/
further data see catalog

Farbe/colour	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Kodierung/coding C1
250V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
46.422.XX34.1	XX in dm-Schritten	46.422.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST1612KS-S 15 10SW
46.422.XX34.0	XX in dm-steps	46.422.1034.0	RST1612KS-S 15 10GL

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual madifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	16.06.2015	Treschan
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.422.1034.0 01K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST1612 KS-S 15..

Bennenung/Title:
KONFEKT_LEITUNG
Stecker - freies Ende, Schraubanschluss
pre assembled cable, male-free end, screw connection

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig