Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.578.0000.7

## Connettore da pannello RST25i5S6S1 M01V BG03

RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 25 A, Colore della codifica / inserto Grigio calcestruzzo



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 99.578.0000.7 |
| EAN | 4049088167577 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

### Certificati/Approvazioni

### Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.Posizionamento realizzato con filetto appiattitoPer il funzionamento fino a 32 A secondo VDE / IEC 61984, considerare le curve di derating del sistema RST25i5. Lo troverai sotto "Download"; Deve essere esclusa una pericolosa confusione con circuiti secondo VDE / IEC 16535 fino a 25 A. |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 25 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Resistenza di contatto | 0,55 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Grigio calcestruzzo |
| Marcatura del polo | L, N, PE, 1, 2 |
| Colore dell'adattatore separato (se presente) | Nero |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 1,5 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 6 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 1,5 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Spina |

| | |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Attacco filettatura | M25 |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Spessore della custodia (min.) | 0,5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 8 mm |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0,127 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 49,4 mm |
| larghezza | 35 mm |
| Altezza | 35 mm |


## Accessori


| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 05.565.9953.1 | Coperchio per spine SW | RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore |
| 99.532.0000.7 | Coperchio per spine SW | RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero |

Disegno tecnico


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig




## Auslieferungszustand
delivery status





Verpackungseinheit je 100 Stück
packaging unit per 100

Öffnungsmaßbild siehe 96.031.1053.1 14K
opening dimension see 96.031.1053.1 14K

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff / Material | | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr. / Drawing No. | Index |
| Maßstab / Scale 1:1 | gezeichnet drawn | 24.11.2016 | Duetsch T . | 99.578.0000.7 01K | - |
| | geprüft checked | | | | |
| | Normgeor. Stand. check | | | Maße in mm / Dimensions are in mm | |
| Vol. mm³ Oft./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for: | | | | |

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST25I5
S6S1 M01V
GR03

Bennenung/Title: MALE CONNECTOR
STECKERTEIL
Schraubanschluss/screw connection
code 3 6mm² 250V 25A