Ficha técnica de producto

Artículo Nº 41.427.3033.1

Cable de conexión RST08I3/2KSB- 75 30SW

RST® MICRO Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05RN-F, longitud total 3 m, sección nominal 0,75 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	41.427.3033.1
EAN	4049088517679
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	6 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	2,5 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	68,95 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Negro
Marcaje de polos	1, 2/N
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	0,75 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	5 mm
Diámetro del cable máx.	7 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre

Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Proyectado	No

Material

Superfície final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	3,036 kWh/St

Dimensiones

Longitud total	3 m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.563.5053.1	Tapa para conectores hembra SW	RST08i3/2 Tapón con cinta de sujeción, para tapar los conectores hembra sin utilizar, color negro

Dibujo técnico

A
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.
B

C These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


D

E Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F


Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black



Buchsenteil, schwarz
female connector, black

X 2:1



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
41.427.XX33.1	XX in dm-Schritten	41.427.1033.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0812KSB- 75 10SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Tag/Date | Name
gezeichnet drawn: 30.08.2018 | Duetsch T .
geprüft checked:
Normgepr. Stand. check:

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 41.427.0533.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST0812

Bennenung/Title:
KONFEKT. LEITUNG
Buchse/female - freies Ende/free end
Schraubausführung/screw connection 0,75mm²

Kodierung/coding C1
250V/400V

ohne Kontaktabdichtung/without contact seal