

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.575.0000.7

Connettori RST25I5S6B1 ZR3SV BG03

RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa,
Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V,
Corrente nominale 25 A, Diametro del cavo 13 - 18 mm, Colore
della codifica / inserto Grigio calcestruzzo



Nr. Art.	99.575.0000.7
EAN	4049088167546
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1. Per il funzionamento fino a 32 A secondo VDE / IEC 61984, considerare le curve di derating del sistema RST25I5. Lo troverai sotto "Download"; Deve essere esclusa una pericolosa confusione con circuiti secondo VDE / IEC 16535 fino a 25 A.
------	--

Generale

Corrente nominale	25 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	si
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Grigio calcestruzzo
Marcatura del polo	L, N, PE, 1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7023

Dati di connessione

Diametro cavo max.	18 mm
Diametro cavo	13 mm
Sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	1,5 mm²
Sezione cavo flessibile max.	6 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	1,5 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	37 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presca
------------	--------

Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,369 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	96,6 mm
larghezza	35,4 mm
Altezza	35,4 mm

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.530.0000.7	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.565.9853.1	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.578.0000.7	Connettore da pannello RST25i5S6S1 M01V BG03	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 25 A, Colore della codifica / inserto Grigio calcestruzzo
99.576.0000.7	Connettori RST25i5S6S1 ZR3SV BG03	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 5, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 25 A, Diametro del cavo 13 - 18 mm, Colore della codifica / inserto Grigio calcestruzzo

A


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use



B

C

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig




D


E

F

Auslieferungszustand
delivery status




1:2



Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Verbreitung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH ist ausdrücklich untersagt.

A - A



Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit per 100

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
Werkstoff / Material		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Tag/Date		Name	
gezeichnet drawn		24.11.2016 Duetsch T.	
Maßstab / Scale		geprüft checked	
1:1		Normgepr. Stand. check	
Vol. mm³		Dfl./Srf. mm²	
Ersatz für / Replacement for:		Benennung/Title	
Type		RST2515	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet	
Änderung / Revision		S6B1 ZR3SV	
www.wieland-electric.com		GR03	
		BUCHSENTEIL M. ZUGENTL. Schraubanschluss/screw connection code 3 6mm² 250V 25A	