Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.174.2253.9

Connettore da pannello RST20I7C S1 M91V BL07



Nr. Art.	96.174.2253.9
EAN	4049088425226
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	Crimp contacts have to ordered separately (under fits with)Positioning realised with flattened thread

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	3
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Resistenza di contatto	0,65 mOhm
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Blu chiaro
Marcatura dei poli	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Nero

Dati di connessione

Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	7 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	Crimp
Attacco filettatura	M25
Direzione plug-in	ad angolo retto
Angolo di inclinazione	90 °
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Spessore della custodia 2 (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	8 mm

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,27 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	71,3 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	54,3 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.546.3921.8	Contatto spina CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM	
05.546.4021.8	Contatto spina CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM	
05.546.4121.8	Contatto spina CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM	
99.591.0000.7	Coperchio per spine SW	
Z5.569.5353.1	Coperchio per spine SW	

Disegno tecnico

