Data sheet del prodotto

Nr. Art. 9L.072.6153.6

Connettore da pannello RST20I7S 21 M03V TB04



Nr. Art.	9L.072.6153.6
EAN	4049088488375
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	Conduttori con 2,5mmq solo senza puntaliniPositioning realised with flattened thread

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	3
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Resistenza di contatto	0,65 mOhm
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura dei poli	L, N, PE, 1, 2, 3, 4
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Nero

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,2 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,2 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Attacco filettatura	M16
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Sigillato longitudinalmente	sì
Spessore della custodia 2 (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	8 mm

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,225 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento


Dimensioni


Lunghezza	69 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	34,6 mm

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.591.0000.7	Coperchio per spine SW	
Z5.569.5353.1	Coperchio per spine SW	

Disegno tecnico






Auslieferungszustand
/delivery status



Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.072.6153.0	RST20I7S S1 M03V GL	
96.072.6153.1	RST20I7S S1 M03V SW	
9L.072.6153.0	RST20I7S 21 M03V GL	
9L.072.6153.1	RST20I7S 21 M03V SW	
96.072.6153.9	RST20I7S S1 M03V BL07	
9L.072.6153.9	RST20I7S 21 M03V BL07	
96.062.6153.6	RST20I6S S1 M03V TB04	
9L.062.6153.6	RST20I6S 21 M03V TB04	
96.072.6153.6	RST20I7S S1 M03V TB04	
9L.072.6153.6	RST20I7S 21 M03V TB04	

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its conents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	16.11.2017	Hollet
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 96.072.6153.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	14.05.2018 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20

Bennenung/Title: ST_SCHRAUB
ST_SCHRAUB
male, screw connection without wire protection