Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.072.6053.9

Connettore da pannello RST20I7S S1 M00V BL07

RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 7, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro



Nr. Art.	96.072.6053.9
EAN	4049088424151
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	Conduttori con 2,5mmq solo senza puntaliniPosizionamento realizzato con filetto appiattito3 Poli max. 20A, 4 Poli max. 5A

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	3
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Resistenza di contatto	0,65 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu chiaro
Marcatura dei poli	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Nero

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,2 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,2 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Attacco filettatura	M20
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Spessore della custodia (min.)	0,5 mm

Spessore della custodia (max)	8 mm

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	66 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	34,6 mm

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.591.0000.7	Coperchio per spine SW	
Z5.569.5353.1	Coperchio per spine SW	

Disegno tecnico


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig




Auslieferungszustand
delivery status



Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.072.6053.0	RST20I7S S1 M00V GL	
96.072.6053.1	RST20I7S S1 M00V SW	
9L.072.6053.0	RST20I7S 21 M00V GL	
9L.072.6053.1	RST20I7S 21 M00V SW	
96.072.6053.9	RST20I7S S1 M00V BL07	
9L.072.6053.9	RST20I7S 21 M00V BL07	
96.062.6053.6	RST20I6S S1 M00V TB04	
9L.062.6053.6	RST20I6S 21 M00V TB04	
96.072.6053.6	RST20I7S S1 M00V TB04	
9L.072.6053.6	RST20I7S 21 M00V TB04	

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	16.11.2017	Hollet	T 96.072.6053.0 13K	b
	/	Maßstab / Scale		geprüft checked				
	/	1:1		Normgepr. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²				Ersatz für / Replacement for:	
b	17.01.2023 /	wieland www.wieland-electric.com		Type RST20			Bennenung/Title ST_SCHRAUB	
a	14.05.2018 /						ST_SCHRAUB	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						male, screw connection without wire protection	
Änderung / Revision								