Data sheet del prodotto

Nr. Art. 9L.172.2053.9

Connettore da pannello RST20I7C 21 M00V BL07

RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 7, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Crimp, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Blu chiaro



Nr. Art.	9L.172.2053.9
EAN	4049088425912
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente (sotto si adattano a)Posizionamento realizzato con filetto appiattito3 Poli max. 20A, 4 Poli max. 5AUtilizzare esclusivamente un componente con tenuta dei contatti, sia presa che spina

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	3
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Resistenza di contatto	0,65 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu chiaro
Marcatura del polo	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Nero

Dati di connessione

Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	7 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	Crimpare
Attacco filettatura	M20
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Sigillato longitudinalmente	sì
Spessore della custodia (min.)	0,5 mm

Spessore della custodia (max)	8 mm

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento


Dimensioni


Lunghezza	66 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	34,6 mm

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.546.3921.8	Contatto spina CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM	
05.546.4021.8	Contatto spina CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM	
05.546.4121.8	Contatto spina CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM	
99.591.0000.7	Coperchio per spine SW	
Z5.569.5353.1	Coperchio per spine SW	





Disegno tecnico






Auslieferungszustand
/delivery status



Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.172.2053.0	RST20I7C S1 M00V GL	
96.172.2053.1	RST20I7C S1 M00V SW	
9L.172.2053.0	RST20I7C 21 M00V GL	
9L.172.2053.1	RST20I7C 21 M00V SW	
96.172.2053.9	RST20I7C S1 M00V BL07	
9L.172.2053.9	RST20I7C 21 M00V BL07	
96.162.2053.6	RST20I6C S1 M00V TB04	
9L.162.2053.6	RST20I6C 21 M00V TB04	
96.172.2053.6	RST20I7C S1 M00V TB04	
9L.172.2053.6	RST20I7C 21 M00V TB04	

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	17.11.2017	Hollet
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 96.172.2053.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a.	14.05.2018 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20I

Bennenung/Title: ST_CRIMP
male, crimp

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für externe Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.