Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.172.0553.9

Connettori RST20I7C S1 ZR3 BL07



Nr. Art.	96.172.0553.9
EAN	4049088424922
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	Crimp contacts have to ordered separately (under fits with)

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Blu chiaro
Marcatura dei poli	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
Colore della custodia con serracavo	Nero

Dati di connessione

Diametro cavo max.	18 mm
Diametro cavo	13 mm
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	39 mm
Lunghezza di spelatura	7 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	Crimp
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn

Classe di infiammabilità	0,388 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	98 mm
larghezza	35,4 mm
Altezza	35,4 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.546.3921.8	Contatto spina CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM	
05.546.4021.8	Contatto spina CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM	
05.546.4121.8	Contatto spina CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM	
99.591.0000.7	Coperchio per spine SW	
Z5.569.5353.1	Coperchio per spine SW	

Montaggio


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.171.0553.9	Connettori RST20I7C B1 ZR3 BL07	
96.173.2053.9	Connettore da pannello RST20I7C B1 M90V BL07	
96.171.2153.9	Connettore da pannello RST20I7C B1 M03V BL07	
9L.171.2153.9	Connettore da pannello RST20I7C 11 M03V BL07	
96.171.2053.9	Connettore da pannello RST20I7C B1 M00V BL07	
9L.171.2053.9	Connettore da pannello RST20I7C 11 M00V BL07	
96.173.2253.9	Connettore da pannello RST20I7C B1 M91V BL07	
96.175.2153.9	Connettore da pannello RST20I7C B1 M13V BL07	
96.171.2253.9	Connettore da pannello RST20I7C B1 M01V BL07	
9L.171.2253.9	Connettore da pannello RST20I7C B1 M01V BL07	


Disegno tecnico










Auslieferungszustand
/delivery status





Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.172.0553.0	RST2017C S1 ZR3 GL	
96.172.0553.1	RST2017C S1 ZR3 SW	
96.172.0553.9	RST2017C S1 ZR3 BL07	
96.162.0553.6	RST2016C S1 ZR3 TB04	
96.172.0553.6	RST2017C S1 ZR3 TB04	

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	17.11.2017	Hollet	96.172.0553.0 13K	a
	/	Maßstab / Scale		geprüft checked				
	/	1:1		Normgeor. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Oft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:				
	/			Type	Bennenung/Title			
a	14.05.2018 /	wieland		RST20I	ST_CRIMP			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com			male, crimp			
Änderung / Revision								

96_172_0553_0_13K_sheet_1 CADW4030 Hollet 2018-06-18T10:24:57 1.000

QU-MEE-01/14 a