Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.071.6353.1

Connettore da pannello RST20I7S B1 M02V SW

RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M32, Numero di poli 7, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	96.071.6353.1
EAN	4049088553929
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	Conduttori con 2,5mmq solo senza puntaliniPosizionamento realizzato con filetto appiattito3 Poli max. 20A, 4 Poli max. 5A

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	3
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Resistenza di contatto	0,65 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Nero

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,2 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,2 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Attacco filettatura	M32
Direzione plug-in	diritto

Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Spessore della custodia (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	7 mm

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	53,3 mm
larghezza	40 mm
Altezza	40 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.589.0000.7	Coperchio per prese SW	
Z5.569.5253.1	Coperchio per prese SW	


Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.072.4053.1	Connettori RST20I7S S1 ZR1 SW	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 7, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Nero
96.074.4053.1	Connettori RST20I7S S1 YR1 SW	RST® CLASSIC Connettori, angolato 90°, Numero di poli 7, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Nero

Disegno tecnico




Auslieferungszustand
delivered condition




* = mit Kontaktabdichtung/with contact seal

● Polverschluß/pole cap

1:2



	Bestellnummer order number	Typ type	Farbe colour	Kodierung coding
	96.071.6353.1	RST20I7S B1 M02V SW	schwarz black	
*	9L.071.6353.1	RST20I7S 11 M02V SW		
	96.071.6353.9	RST20I7S B1 M02V BL07	lichtblau light blue	
*	9L.071.6353.9	RST20I7S 11 M02V BL07		
	96.061.6353.6	RST20I6S B1 M02V TB04	türkisblau turquoise blue	
*	9L.061.6353.6	RST20I6S 11 M02V TB04		
	96.071.6353.6	RST20I7S B1 M02V TB04		
*	9L.071.6353.6	RST20I7S 11 M02V TB04		

Öffnungsmassbild siehe 96.071.6353.1 14K
opening dimension see 96.071.6353.1 14K

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	24.10.2019	Dütsch T.
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 96.071.6353.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Bennenung/Title

BU_SCHRAUB

ohne Drahtschutz

female, screw connection without wire protection

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.