Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.074.4053.1

Connettori RST20I7S S1 YR1 SW

RST® CLASSIC Connettori, angled 90°, Numero di poli 7, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	96.074.4053.1
EAN	4049088424328
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	Conduttori con 2,5mmq solo senza puntalini3 Poli max. 20A, 4 Poli max. 5A

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Dati di connessione

Diametro cavo max.	10 mm
Diametro cavo	6 mm
Sezione cavo rigido	1,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,2 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,2 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	25 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina

Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,351 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	71 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	63,8 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.591.0000.7	Coperchio per spine SW	
Z5.569.5353.1	Coperchio per spine SW	

Montaggio


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.071.4053.1	Connettori RST20I7S B1 ZR1 SW	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 7, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Nero
9L.071.4053.1	Connettori RST20I7S 11 ZR1 SW	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 7, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Nero
96.071.6053.1	Connettore da pannello RST20I7S B1 M00V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 7, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
9L.071.6053.1	Connettore da pannello RST20I7S 11 M00V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 7, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Nero
96.071.6153.1	Connettore da pannello RST20I7S B1 M03V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M16, Numero di poli 7, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
9L.071.6153.1	Connettore da pannello RST20I7S 11 M03V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M16, Numero di poli 7, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Nero
96.073.6053.1	Connettore da pannello RST20I7S B1 M90V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 90°, M20, Numero di poli 7, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
96.073.6253.1	Connettore da pannello RST20I7S B1 M90V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 90°, M25, Numero di poli 7, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
96.075.6153.1	Connettore da pannello RST20I7S B1 M13V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 7°, M16, Numero di poli 7, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
96.071.6253.1	Connettore da pannello RST20I7S B1 M01V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M25, Numero di poli 7, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
9L.071.6253.1	Connettore da pannello RST20I7S 11 M01V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M25, Numero di poli 7, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Nero


Disegno tecnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig










Auslieferungszustand
/delivery status





Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.074.4053.0	RST2017S S1 YR1 GL	
96.074.4053.1	RST2017S S1 YR1 SW	
96.074.4053.9	RST2017S S1 YR1 BL07	
96.064.4053.6	RST2016S S1 YR1 TB04	
96.074.4053.6	RST2017S S1 YR1 TB04	

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	16.11.2017	Hollet
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 96.074.4053.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a.	14.05.2018 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20I

Bennenung/Title:

ST_SCHRAUB

ohne Drahtschutz

male, screw connection without wire protection