Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.055.6153.6

Connettore da pannello RST20I5S B1 M13 TB

RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 7°, M16, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese



Nr. Art.	96.055.6153.6
EAN	4049088268328
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.Posizionamento realizzato con filetto appiattito

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Grado di inquinamento	3
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Resistenza di contatto	0,55 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu turchese
Marcatura del polo	L, N, PE, D1, D2
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Nero

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Attacco filettatura	M16
Direzione plug-in	a 90°
Inclinazione	7 °
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Spessore della custodia (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	8 mm

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,232 kWh/St
Trattamento superficie	Placcato argento


Dimensioni


Lunghezza	84 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	34,6 mm

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.530.0000.7	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.565.9853.1	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero
05.564.8653.1	Sblocco manuale RST20i3/i5 SCHWARZ	

Disegno tecnico







Auslieferungszustand
delivery status




Verpackungseinheit: je 100 Stück
packing unit: per 100





Gehäuseausschnitt
cut out



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document as well as the contents or extracts thereof are not to be duplicated, exploited or communicated to others without express authorization.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material: türkisblau/ turquoiseblue		2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Maßstab/Scale: 1:1	gezeichnet / drawn	10.09.	Hollet		96.055.6153.6 01K	
	geprüft / checked	-	-			
	Normgepr. Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm	

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: RST2015S
B1 M13
TB

Benennung/Title: BUCHSENADAPTER_M16_7GRAD
female adapter M16 7°
Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw connection without wire protection
Kodierung/keying 4 (250V/50V/20A)

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung/Revision

OU-PEM-08/91

96055615536 01K_2 CADW3028 Tresch on 2014-05-28T13:07:32 1.000